

85900769 MG112MC 50 Hz

Ljudmätningsrapport			
Ljudeffektmätning enligt DS/ISO-3743			
Motortyp: MG112MC	Produkt nummer: 85900769	Fläkt diameter: D128 [mm]	
P2: 4 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvens: 50 [Hz]


Anmärkningar: Det deklarerade värdet för ljudavgivning tar inte hänsyn till tillverkningsvariationer och mätosäkerheter. Det deklarerade värdet kan därför vara upp till 3 dB högre än värdet för en genomsnittlig tillverkningsenhet.

Provad vid:

Oktavbandsnivå [db]

Centrumfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ljudeffekt	61,9	64,0	66,4	67,2	64,0	60,2	54,3	71,0	72,4
Nivå re: 1 pW									
Ljudtryck, genomsnitt vid 1 m re: 20 UPa	49,7	51,7	54,2	54,9	51,7	47,9	42,0	58,7	60,2

Ljudtryck beräknat enligt ISO/DIS 11203 metod Q2



Initial: KIR

Filnr: LY15889-16.10.2006