

# 85900769 MG112MC 60 Hz

## Informe medición sonora Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG112MC      Código del producto: 85900769      Diám ventil.: D128 [mm]  
P2: 5.5 [HP]      U: 440 [V]      Polo: 2      Frecuenc.: 60 [Hz]


**Notas:** El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

### Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	66,2	68,8	71,2	72,0	68,9	65,7	58,5	75,9	77,2
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	53,9	56,5	58,9	59,7	56,7	53,4	46,2	63,6	65,0

### Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR

Archivo: LY15890-16.10.2006