

86902239 MG100LB 50 Hz

Poročilo meritve hrupa Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MG100LB

Št. proizvoda: 86902239

Premjer ventilatorja: D108 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 4

Frekvenca: 50 [Hz]


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri:

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa Nivo re: 1 pW	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2



Začetnice: KIR

Številka datoteke: LY20072-22.11.2007