

87410032 MG160LB 50 Hz

Poročilo meritve hrupa Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MG160LB

Št. proizvoda: 87410032

Premjer ventilatorja: D215 [mm]

P2: 15 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 4

Frekvenca: 50 [Hz]


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri:

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa Nivo re: 1 pW	55,2	53,9	59,7	62,4	58,3	56,3	56,6	66,0	66,8
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	42,7	44,1	47,2	49,9	45,8	43,8	44,1	53,5	54,3

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2



Začetnice: KIR

Številka datoteke: LY 18.03.2010