

# 87375259 MG132SB 50 Hz

## Helimõõtearuanne Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MG132SB

Toote kood: 87375259

Ventilaatori läbimõõt: D128 [mm]

P2: 5.5 [kW]

U: 400 [V]

Poolus: 4

Sagedus: 50 [Hz]


**Märkused:** Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

**Katsetatud:**

### Oktaavriba tase [db]

| Kesksagedus                         | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Helivõimsus<br>Tase re: 1 pW        | 47,4 | 50,1 | 58,1 | 60,3 | 49,6 | 46,6 | 39,0 | 62,0  | 63,1    |
| Keskmine helirõhk<br>1m. re: 20 UPa | 35,2 | 37,9 | 49,9 | 48,1 | 37,4 | 34,4 | 26,8 | 49,8  | 50,9    |

### Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initiaalid: KIR

Reg-nr: LY 18.03.2010