

85903527 MG160MB 50 Hz

Poročilo meritve hrupa
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MG160MB Št. proizvoda: 85903527 Premer ventilatorja: D210 [mm]
P2: 11 [kW] Pol: 2

Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri:

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa Nivo re: 1 pW	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2

