

87365259 MG132SB 50 Hz

| Geluidsmetingrapport                           |                         |                               |                     |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743 |                         |                               |                     |
| Motor type: MG132SB                            | Productnummer: 87365259 | Ventilatordiameter: D128 [mm] |                     |
| P2: 5.5 [kW]                                   | U: 400 [V]              | Polig: 4                      | Frequentie: 50 [Hz] |


**Opmerkingen:** De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

| middenfrequentie                         | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Geluidsterkte                            | 47,4 | 50,1 | 58,1 | 60,3 | 49,6 | 46,6 | 39,0 | 62,0  | 63,1    |
| Niveau re: 1pW                           |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa | 35,2 | 37,9 | 49,9 | 48,1 | 37,4 | 34,4 | 26,8 | 49,8  | 50,9    |

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2



Initialen: KIR      Bestands nr.: LY      18.03.2010