

85U05520 ML100DA 50 Hz

Έκθεση Μέτρησης Ήχου		
Μέτρηση ηχητικής ισχύος σύμφωνα με DS/ISO-3743		
Τύπος κινητήρα: ML100DA	Κωδικός προϊόντος: 85U05520	Διάμετρος ανεμιστήρα: D108 [mm]
P2: 3 [kW]	Πόλος: 2	

Παρατηρήσεις: Η τιμή εκπομπής θορύβου που δηλώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές παραγωγής και τις αβεβαιότητες μέτρησης. Κατά συνέπεια, η δηλωθείσα τιμή ενδέχεται να είναι μέχρι και 3 dB υψηλότερη από την τιμή για τη μέση μονάδα παραγωγής.

Δοκιμάστηκε στις:

Στάθμη Ζώνης Οκτάβας [dB]

Κεντρική συχνότητα	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ηχητική Ισχύς									
Αναφ στάθμης: 1 pW									
Μέση ηχητική πίεση σε 1m. re: 20 UPa									

Ηχητική Πίεση υπολογιζόμενη κατά ISO/DIS 11203 μέθοδος Q2

