

85901488 MGE160MD 50 Hz

Helimõõtearuanne

Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MGE160MD

Toote kood: 85901488

Ventilaatori läbimõõt: D240 [mm]

P2: 15 [kW]

U: 400 [V]

Poolus: 2

Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud: 1500 (jõude) p/min

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	53,1	48,7	57,7	58,3	56,1	54,3	46,6	62,8	63,6
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	40,2	35,7	44,7	45,3	43,1	41,4	33,7	49,8	50,6

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initsiaalid: KIR

Reg-nr: LY 02.06.2008