

85903403 MG160LB 60 Hz

Informe medición sonora Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG160LB	Código del producto: 85903403	Diám ventil.: D210 [mm]
P2: 18.5 [kW]	Polo: 2	

Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	66,9	68,4	73,6	73,2	70,5	69,0	65,7	77,8	78,9
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	54,4	55,9	61,1	60,7	58,0	56,5	53,2	65,3	66,4

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2

