

85902232 MG90LC 50 Hz

Ljudmätningsrapport			
Ljudeffektmätning enligt DS/ISO-3743			
Motortyp: MG90LC	Produkt nummer: 85902232	Fläkt diameter: D108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvens: 50 [Hz]


Anmärkningar: Det deklarerade värdet för ljudavgivning tar inte hänsyn till tillverkningsvariationer och mätosäkerheter. Det deklarerade värdet kan därför vara upp till 3 dB högre än värdet för en genomsnittlig tillverkningsenhet.

Provad vid:

Oktavbandsnivå [db]

Centrumfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ljudeffekt	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
Nivå re: 1 pW									
Ljudtryck, genomsnitt vid 1 m re: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

Ljudtryck beräknat enligt ISO/DIS 11203 metod Q2



Initial: KIR

Filnr: LY15669-29.09.2006