

85U15906 MG90SB 50 Hz

Lydmålingsrapport			
Lydeffektsmåling iht. DS/ISO 3743			
Motortype: MG90SB	Produktnummer: 85U15906	Viftediameter: D108 [mm]	
P2: 1.5 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvens: 50 [Hz]


Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	56,4	57,9	60,4	63,1	59,1	54,8	48,9	66,2	67,3
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk	44,4	45,9	48,3	51,1	47,0	42,7	36,9	54,2	55,3
Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR Filnummer: LY15673-29.09.2006