

99583819 MG90LE 50 Hz

Poročilo meritve hrupa Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MG90LE

Št. proizvoda: 99583819

Premjer ventilatorja: D108 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekvenca: 50 [Hz]


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri:

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa Nivo re: 1 pW	41,0	49,5	55,3	62,2	59,2	56,0	51,6	65,5	-
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	29,1	37,5	43,4	50,2	47,2	44,0	39,6	53,5	-

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2



Začetnice: VBJ

Številka datoteke: LY66640 18/07/2019