

85903487 MG180MB 50 Hz

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MG180MB	Номер на продукта: 85903487	Диаметър на вентилатора: D215 [mm]
P2: 22 [kW]	U: 400 [V]	Полюс: 2
		Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при:

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума Ниво re: 1 pW	64,2	69,6	72,4	71,3	70,9	68,0	62,0	76,9	78,0
Осреднено ниво на шума при 1m. re: 20 UPa	51,7	57,1	59,9	58,8	58,4	55,5	49,5	64,4	65,5

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2



Инициали: KIR N на файл: LY 27.06.2008