

86U15904 MG90SC 50 Hz

Lydmålingsrapport
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743

Motortype: MG90SC	Produktnr.: 86U15904	Ventilatordiameter: D108 [mm]
P2: 0.75 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4
		Frekvens: 50 [Hz]


Bemærkninger: Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

Centerfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt Niveau vedr.: 1 pW	44,5	45,7	48,9	52,9	48,5	43,3	33,4	55,5	56,3
Gennemsnitligt lydtryk Ved 1m. vedr: 20 UPa	32,5	33,8	37,0	40,9	36,5	31,3	21,4	43,6	44,4

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR Filnummer: LY19150-13.08.2007