

85905115 MG80A 50 Hz

Melunmittausraportti Äänentehon mittaus DS/ISO-3743 mukaisesti

Moott.tpi: MG80A Tuotenumero: 85905115 Tuulettimen halk.: D89 [mm]
P2: 0.75 [kW] U: 400 [V] Pylväs: 2 Taajuus: 50 [Hz]


Huomautukset: Ilmoitetussa melutasossa ei huomioida valmistusvaihteluja ja mittaushetkoja. Ilmoitettu arvo voi siten olla jopa 3 dB korkeampi kuin keskimääräinen tuotantolaitteen arvo.

Testannut:

Oktaavikaistataso [db]

Keskitaajuus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Äänenteho Taso: 1 pW	43,9	52,3	53,3	54,9	55,9	51,3	46,3	60,6	61,1
Keskim. äänenpaine 1 m etäisyydellä: 20 UPa	32,1	40,5	41,5	43,1	44,0	39,5	34,5	48,8	49,3

Äänenpaine laskettu ISO/DIS 11203 menetelmän Q2 mukaisesti



Nimikirj.: KIR

Tied.nro: LY15640-28.09.2006