

99583819 MG90LE 50 Гц

Протокол звукометрии Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MG90LE Номер продукта: 99583819 Диаметр.вент-ра: D108 [мм]
P2: 2.2 [кВт] U: 400 [В] Полюс: 2 Частота: 50 [Гц]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	41,0	49,5	55,3	62,2	59,2	56,0	51,6	65,5	-
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	29,1	37,5	43,4	50,2	47,2	44,0	39,6	53,5	-

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: VBJ

№ файла: LY66640 18/07/2019