

85903527 MG160MB 50 Hz

| Geluidsmetingrapport                           |                         |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743 |                         |                               |
| Motor type: MG160MB                            | Productnummer: 85903527 | Ventilatordiameter: D210 [mm] |
| P2: 11 [kW]                                    | Polig: 2                |                               |

**Opmerkingen:** De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

| middenfrequentie                         | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Geluidsterkte                            | 61,1 | 63,7 | 68,5 | 68,4 | 67,1 | 61,8 | 58,8 | 73,0  | 74,1    |
| Niveau re: 1pW                           |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa | 48,6 | 51,2 | 56,0 | 55,9 | 54,6 | 49,3 | 46,3 | 60,5  | 61,6    |

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2

