

85D08528 MG160LB 50 Hz

| Geluidsmetingrapport                           |                         |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743 |                         |                               |
| Motor type: MG160LB                            | Productnummer: 85D08528 | Ventilatordiameter: D210 [mm] |
| P2: 18.5 [kW]                                  | Polig: 2                |                               |

**Opmerkingen:** De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

| middenfrequentie                         | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Geluidsterkte                            | 63,1 | 65,2 | 68,5 | 69,1 | 66,1 | 63,2 | 60,0 | 73,2  | 74,2    |
| Niveau re: 1pW                           |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa | 50,6 | 52,7 | 56,0 | 56,6 | 53,6 | 50,7 | 47,5 | 60,7  | 61,8    |

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2

