

# 86U15904 MG90SC 50 Hz

## Lydmålingsrapport Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743

|                   |                         |                          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Motortype: MG90SC | Produktnummer: 86U15904 | Viftediameter: D108 [mm] |
| P2: 0.75 [kW]     | U: 400 [V]              | Pol: 4                   |
|                   |                         | Frekvens: 50 [Hz]        |


**Merknader:** Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

### Oktavbåndsnivå [dB]

| Senterfrekvens                                   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Lydeffekt<br>Nivå vedr.: 1 pW                    | 44,5 | 45,7 | 48,9 | 52,9 | 48,5 | 43,3 | 33,4 | 55,5  | 56,3    |
| Gjennomsnittlig lydtrykk<br>Ved 1m. vedr: 20 UPa | 32,5 | 33,8 | 37,0 | 40,9 | 36,5 | 31,3 | 21,4 | 43,6  | 44,4    |

### Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR

Filnummer: LY19150-13.08.2007