

86Z11501 MG71A 60 Hz

Relatório de medição do som
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MG71A	Código: 86Z11501	Ø ventilador: D124 [mm]
P2: 0.25 [kW]	U: 440 [V]	Pólo: 4
		Frequênc.: 60 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora Nível re: 1 pW	39,3	42,5	45,7	48,2	49,0	46,8	33,4	54,0	54,1
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	27,6	30,8	34,0	36,5	37,3	35,0	21,7	42,3	42,4

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR

Fich. nº: LY19247-24.08.2007