

87110242 MG80C 50 Гц

Протокол звукометрії			
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743			
Тип електродвигуна: MG80C	Номер продукту: 87110242	Діаметр вентилятора: D124 [мм]	
P2: 0.75 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 4	Частота: 50 [Гц]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на:

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність									
Рівень ге: 1 pW									
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa									

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR № файла: LY19178-15.08.2007