

86901742 MG80A 50 Hz

Lydmålingsrapport			
Lydeffektsmåling iht. DS/ISO 3743			
Motortype: MG80A	Produktnummer: 86901742	Viftediameter: D124 [mm]	
P2: 0.55 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4	Frekvens: 50 [Hz]


Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	38,2	37,7	46,7	46,4	45,4	36,1	27,5	50,7	51,5
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk	26,4	25,9	34,8	34,6	33,6	24,3	15,7	38,9	39,7
Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR

Filnummer: LY20119-27.11.2007