

87410026 MG160LB 50 Hz

Geluidsmetingrapport		
Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743		
Motor type: MG160LB	Productnummer: 87410026	Ventilatordiameter: D210 [mm]
P2: 18.5 [kW]	Polig: 2	

Opmerkingen: De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

middenfrequentie	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Geluidsterkte	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
Niveau re: 1pW									
Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2

