


87312328 MG112MC 60 Hz

		DS/ISO-3743			
MG112MC		87312328		D128 [mm]	
P2: 4 [kW]	U: 440 [V]	4		60 [Hz]	
3dB					

[db]									
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re:1 pW	50,0	51,9	55,9	57,5	53,0	49,7	42,0	60,7	61,8
1m, re:20 Upa	37,7	39,7	43,6	45,3	40,7	37,4	29,7	48,4	49,6



:	KIR	:	LY19143-13.08.2007
---	-----	---	--------------------