

85900636 MG132SC 50 Гц

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MG132SC	Номер продукта: 85900636	Диам.вент-ра: D128 [мм]
P2: 5.5 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 2
Частота: 50 [Гц]		


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	62,0	64,2	66,5	67,6	63,8	60,2	52,6	71,1	72,6
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	49,7	51,9	54,1	55,3	51,5	47,9	40,3	58,8	60,3

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY15843-13.10.2006