

86187517 MG132SB 50 Hz

Izveštaj mjerenja buke Mjerenje jačine zvuka sukladno DS/ISO-3743

Vrsta motora: MG132SB Proizvodni broj: 86187517 Promjer ventilatora: D128 [mm]
P2: 5.5 [kW] U: 400 [V] Pol: 4 Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Navedena vrijednost emisije buke, ne uzima u obzir proizvodne varijacije i nepouzdana mjerenja. Navedena vrijednost zbog toga može biti do 3 dB viša nego vrijednost za prosječnu proizvedenu jedinicu.

Testirano pri:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke Nivo re: 1 pW	47,4	50,1	58,1	60,3	49,6	46,6	39,0	62,0	63,1
Prosječna razina buke na 1m. re: 20 UPa	35,2	37,9	49,9	48,1	37,4	34,4	26,8	49,8	50,9

Razina zvučnog tlaka izračunata sukladno ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR

Dokument br.: LY 18.03.2010