

87422043 MG180MB 50 Гц

Протокол звукометрії  
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

|                             |                          |                                |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Тип електродвигуна: MG180MB | Номер продукту: 87422043 | Діаметр вентилятора: D215 [мм] |
| P2: 22 [кВт]                | U: 400 [В]               | Полюс: 2                       |
|                             |                          | Частота: 50 [Гц]               |


**Зауваження:** Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на:

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

|                                              |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Середня частота                              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Звукова потужність<br>Рівень ге: 1 pW        | 64,2 | 69,6 | 72,4 | 71,3 | 70,9 | 68,0 | 62,0 | 76,9  | 78,0    |
| Середній звуковий тиск<br>за 1 м. ге: 20 UPa | 51,7 | 57,1 | 59,9 | 58,8 | 58,4 | 55,5 | 49,5 | 64,4  | 65,5    |

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR № файла: LY 27.06.2008