

85903403 MG160LB 60 Hz

Relatório de medição do som
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MG160LB	Código: 85903403	Ø ventilador: D210 [mm]
P2: 18.5 [kW]	Pólo: 2	

Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora Nível re: 1 pW	66,9	68,4	73,6	73,2	70,5	69,0	65,7	77,8	78,9
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	54,4	55,9	61,1	60,7	58,0	56,5	53,2	65,3	66,4

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2

