

87410032 MG160LB 50 Hz

Отчет за измерване на шума			
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743			
Тип двиг-л: MG160LB	Номер на продукта: 87410032	Диаметър на вентилатора: D215 [mm]	
P2: 15 [kW]	U: 400 [V]	Полюс: 4	Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при:

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума	55,2	53,9	59,7	62,4	58,3	56,3	56,6	66,0	66,8
Ниво ре: 1 pW									
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	42,7	44,1	47,2	49,9	45,8	43,8	44,1	53,5	54,3

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2



Инициали: KIR N на файл: LY 18.03.2010