

86906128 MGE90SB 50 Hz

Ses Ölçüm Raporu DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MGE90SB

Ürün numarası: 86906128

Fan çapı: D128 [mm]

P2: 1.1 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 4

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir: 750 (boşta) rpm

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü Seviye : 1 pW	33,6	34,4	44,8	40,2	44,1	35,2	27,6	48,0	48,8
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	21,6	22,5	32,8	28,3	32,1	23,3	15,6	36,1	36,8

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY05116-02.12.2004

Ses Ölçüm Raporu
DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MGE90SB

Ürün numarası: 86906128

Fan çapı: D128 [mm]

P2: 1.1 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 4

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir: 1125 (boşta) rpm

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü	41,0	43,3	54,5	47,8	48,7	42,6	33,7	55,1	56,7
Seviye : 1 pW									
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	29,0	31,4	42,5	35,9	36,8	30,6	21,7	43,1	44,8

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY05115-02.12.2004

Ses Ölçüm Raporu
DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MGE90SB

Ürün numarası: 86906128

Fan çapı: D128 [mm]

P2: 1.1 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 4

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir: 1500 (boşta) rpm

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü Seviye : 1 pW	47,7	49,3	55,3	51,5	53,2	47,9	38,6	58,3	59,5
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	35,7	37,3	43,3	39,6	41,2	35,9	26,6	46,3	47,6

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY05114-02.12.2004

Ses Ölçüm Raporu
DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MGE90SB

Ürün numarası: 86906128

Fan çapı: D128 [mm]

P2: 1.1 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 4

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir: 1800 (boşta) rpm

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü	52,0	53,8	57,5	56,4	56,2	50,5	41,9	61,6	62,9
Seviye : 1 pW									
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	40,0	41,8	45,6	44,4	44,2	38,5	30,0	49,6	50,9

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY05113-02.12.2004