

85U15906 MG90SB 60 Hz

Relatório de medição do som
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MG90SB	Código: 85U15906	Ø ventilador: D108 [mm]
P2: 1.5 [kW]	U: 440 [V]	Pólo: 2
		Frequênc.: 60 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora Nível re: 1 pW	60,4	62,3	65,3	66,8	64,0	59,7	53,6	70,6	71,7
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	48,3	50,3	53,3	54,8	52,0	47,7	41,6	58,6	59,7

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR

Fich. nº: LY15674-29.09.2006