

85905236 MG132SD 60 Hz

소음 측정 보고서

DS/ISO-3743에 따른 소음 출력 측정

모터 타입: MG132SD

제품 번호: 85905236

팬 직경: D158 [mm]

P2: 7.5 [kW]

극: 2

주의점: 신고 소음 방출값은 생산과정에서 발생하는 변수 및 측정 불확실성을 고려하지 않습니다. 따라서, 신고값은 일반적인 생산 단위 대비 최대 3dB 더 높을 수 있습니다.

시험 장소:

옥타브 밴드 레벨[db]

중심 주파수	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
소음 출력 레벨 re:1 pW									
평균 음압 1m, re:20 Upa 기준									

ISO/DIS 11203의 Q2에 따라 계산된 음압

