

85905639 MG180MB 50 Hz

Έκθεση Μέτρησης Ήχου
Μέτρηση ηχητικής ισχύος σύμφωνα με DS/ISO-3743

Τύπος κινητήρα: MG180MB	Κωδικός προϊόντος: 85905639	Διάμετρος ανεμιστήρα: D215 [mm]
P2: 22 [kW]	U: 400 [V]	Πόλος: 2
		Συχνότητα: 50 [Hz]


Παρατηρήσεις: Η τιμή εκπομπής θορύβου που δηλώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές παραγωγής και τις αβεβαιότητες μέτρησης. Κατά συνέπεια, η δηλωθείσα τιμή ενδέχεται να είναι μέχρι και 3 dB υψηλότερη από την τιμή για τη μέση μονάδα παραγωγής.

Δοκιμάστηκε στις:

Στάθμη Ζώνης Οκτάβας [dB]

Κεντρική συχνότητα	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ηχητική Ισχύς Αναφ στάθμης: 1 pW	64,2	69,6	72,4	71,3	70,9	68,0	62,0	76,9	78,0
Μέση ηχητική πίεση σε 1m. re: 20 UPa	51,7	57,1	59,9	58,8	58,4	55,5	49,5	64,4	65,5

Ηχητική Πίεση υπολογιζόμενη κατά ISO/DIS 11203 μέθοδος Q2



Αρχικά: KIR Αρ. αρχείου: LY 27.06.2008