

86D15108 MG100LB 60 Hz

Informe medición sonora			
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743			
Tipo motor: MG100LB	Código del producto: 86D15108	Diám ventil.: D108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 440 [V]	Polo: 4	Frecuenc.: 60 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	45,2	47,3	48,9	52,6	51,0	45,1	37,2	56,4	57,1
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	33,2	35,2	36,9	40,5	38,9	33,0	25,1	44,3	45,0

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR

Archivo: LY20075-22.11.2007