

85903652 MG180MB 50 Hz

Skaņas mērījumu ziņojums Skaņas jaudas mērījums saskaņā ar DS/ISO-3743

Motora veids: MG180MB	Produkta numurs: 85903652	Ventilatora diametrs: D215 [mm]
P2: 22 [kW]	U: 400 [V]	Balsts: 2
		Frekvence: 50 [Hz]


Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērījumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

Vidējā frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Skaņas jauda Līmenis re: 1 pW	64,2	69,6	72,4	71,3	70,9	68,0	62,0	76,9	78,0
Skaņas spiediena vidējā vērtība pie 1m. re: 20 UPa	51,7	57,1	59,9	58,8	58,4	55,5	49,5	64,4	65,5

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Sākotnēji: KIR

Faila Nr.: LY 27.06.2008