

87265256 MG100LC 50 Hz

Raport măsurare sunet
Măsuratori putere sonoră conform cu DS/ISO-3743

Tip motor: MG100LC	Cod produs: 87265256	Diametru ventilator: D128 [mm]
P2: 3 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4
		Frecvență: 50 [Hz]


Remarci: Valoarea emisiei de zgomot declarată nu ia în considerare variațiile de producție și incertitudinile de măsurare. Prin urmare, valoarea declarată poate fi cu până la 3 dB mai mare decât valoarea pentru unitatea de producție medie.

Testat la:

Nivel banda octave [db]

Center Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Putere sonoră	45,5	47,4	54,6	55,1	59,0	50,0	42,9	62,2	62,1
Nivel re: 1 pW									
Presiune acustică medie la 1m. re: 20 UPa	33,4	35,4	42,6	43,1	47,0	37,9	30,8	50,2	50,1

Presiunea sonoră calculată conform metodei ISO / DIS 11203 Q2



Inițiale: KIR Fișier nr.: LY20107-26.11.2007