

87220360 MG90LC 50 Hz

Отчет за измерване на шума			
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743			
Тип двиг-л: MG90LC	Номер на продукта: 87220360	Диаметър на вентилатора: D108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Полюс: 2	Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при:

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума									
Ниво ре: 1 pW	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2



Инициали: KIR N на файл: LY15669-29.09.2006