

85U15906 MG90SB 50 Hz

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MG90SB	Номер на продукта: 85U15906	Диаметър на вентилатора: D108 [mm]
P2: 1.5 [kW]	U: 400 [V]	Полюс: 2
		Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при:

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума									
Ниво ре: 1 pW	56,4	57,9	60,4	63,1	59,1	54,8	48,9	66,2	67,3
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	44,4	45,9	48,3	51,1	47,0	42,7	36,9	54,2	55,3

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2



Инициали: KIR N на файл: LY15673-29.09.2006