

85905076 MG71A 50 Hz

Lydmålingsrapport			
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743			
Motortype: MG71A	Produktnummer: 85905076	Viftediameter: D89 [mm]	
P2: 0.37 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvens: 50 [Hz]


Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	43,6	51,6	52,4	59,1	56,1	51,2	45,5	62,2	62,4
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk	31,8	39,9	40,7	47,3	44,4	39,5	33,8	50,4	50,6
Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR Filnummer: LY15607-27.09.2006