86U15904 MG90SC 60 Hz

音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MG90SC　　製品番号: 86U15904　　ファンの直径: D108 [mm]

P2: 0.75 [kW]　　U: 440 [V]　　極数: 4　　周波数: 60 [Hz]

注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

中心周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
音響出力 Level re: 1 pW	48,8	50,1	53,2	55,2	51,9	46,8	37,4	58,5	59,7
音圧平均 at 1m. re: 20 UPa	36,8	38,2	41,3	43,2	39,9	34,8	25,4	46,6	47,7

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧



イニシャル: KIR　　ファイル No.: LY19151-13.08.2007