


85055105 MG80B 60 Hz

DS/ISO-3743
 MG80B 85055105 D89 [mm]
 P2: 1.1 [kW] U: 440 [V] 2 60 [Hz]
 3dB

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re:1 pW	48,1	56,4	59,1	58,2	60,8	56,6	52,2	65,3	65,8
1m, re:20 Upa	36,3	44,6	47,3	46,4	49,0	44,8	40,4	53,5	54,0



: KIR : LY15628-27.09.2006