

87410024 MG160MB 50 Гц

Протокол звукометрії
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

Тип електродвигуна:	MG160MB	Номер продукту:	87410024	Діаметр вентилятора:	D210 [мм]
P2:	11 [кВт]	Полюс:	2		

Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на:

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ге: 1 pW	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2

