

85900769 MG112MC 50 Hz

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv			
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően			
Motortípus: MG112MC	Cikkszám: 85900769	Prop. átmérő: D128 [mm]	
P2: 4 [kW]	U: 400 [V]	Pólus: 2	Frekvencia: 50 [Hz]


Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-el is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve:

Octave Band Level [db]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	61,9	64,0	66,4	67,2	64,0	60,2	54,3	71,0	72,4
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	49,7	51,7	54,2	54,9	51,7	47,9	42,0	58,7	60,2

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján



Jelzések: KIR Dok. sz.: LY15889-16.10.2006