

87352507 MG132SB 50 Hz

Izveštaj o mjeranju zvuka Mjerenje zvučnog pritiska prema DS/ISO-3743

Tip motora: MG132SB	Broj proizvoda: 87352507	Promjer ventilatora: D128 [mm]
P2: 7.5 [kW]	U: 400 [V]	Stub: 2
		Frekvencija: 50 [Hz]


Napomene: Navedena vrijednost emisije buke ne uključuje varijacije u proizvodnji i nesigurnosti pri mjeranju. Stoga navedena vrijednost može biti do 3 db veća od vrijednosti za prosječnu proizvodnu jedinicu.

Testirano na:

Oktavni nivo buke [db]

Središnja frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Snaga zvuka Nivo re: 1 pW	59,7	64,3	65,6	67,4	66,5	66,1	58,0	72,8	73,4
Prosječni zvučni pritisak na 1 m, re: 20 UPa	47,2	51,8	53,1	54,9	54,0	53,6	45,5	60,3	60,9

Zvučni pritisak je izračunat prema ISO/DIS 11203 metodi Q2



Inicijali: KIR

Br. datoteke: LY 02.10.2007