

85905639 MG180MB 50 Гц

Протокол звукометрії
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

Тип електродвигуна:	MG180MB	Номер продукту:	85905639	Діаметр вентилятора:	D215 [мм]
P2: 22 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс:	2	Частота:	50 [Гц]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на:

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ге: 1 pW	64,2	69,6	72,4	71,3	70,9	68,0	62,0	76,9	78,0
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	51,7	57,1	59,9	58,8	58,4	55,5	49,5	64,4	65,5

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR № файла: LY 27.06.2008