

86187524 MG160MB 50 Hz

Poročilo meritve hrupa
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MG160MB	Št. proizvoda: 86187524	Premjer ventilatorja: D215 [mm]
P2: 11 [kW]	Pol: 4	

Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri:

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa	52,0	54,7	60,4	62,8	56,4	56,8	54,0	65,8	66,6
Nivo re: 1 pW									
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	39,5	42,2	47,9	50,3	43,8	44,3	41,5	53,3	54,1

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2

