

85D06908 MG90LC 50 Hz

Správa o meraní hluku			
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743			
Typ motora: MG90LC	Objednacie číslo: 85D06908	Priemer ventilátora: D108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pól: 2	Frekvencia: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň oktavového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk									
Úroveň re: 1 pW	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2



Iniciály: KIR Súbor č.: LY15669-29.09.2006