

87365259 MG132SB 50 Гц

Протокол звукометрії
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

Тип електродвигуна: MG132SB	Номер продукту: 87365259	Діаметр вентилятора: D128 [мм]
P2: 5.5 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 4
		Частота: 50 [Гц]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на:

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ге: 1 pW	47,4	50,1	58,1	60,3	49,6	46,6	39,0	62,0	63,1
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	35,2	37,9	49,9	48,1	37,4	34,4	26,8	49,8	50,9

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR № файла: LY 18.03.2010