

85055105 MG80B 50 Hz

Garso matavimo ataskaita			
Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743			
Variklio tipas: MG80B	Produkto numeris: 85055105	Ventiliatoriaus skersmuo: D89 [mm]	
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Kreipiamoji: 2	Dažnis: 50 [Hz]


Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant:

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia	43,5	53,6	52,3	53,8	56,1	51,7	46,7	60,4	61,0
Lygis re: 1 pW									
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	31,7	41,7	40,5	42,0	44,2	39,9	34,9	48,6	49,2

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2



Inicialai: KIR

Failo Nr.: LY15629-27.09.2006